

Garant**Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 150X100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Produktų klasė	41G

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinės briaunos ir plokštumos tiksliai nušlifotos. Kontrolinės plokštumos tiksliai nušlifotos. Kampainis iš nerūdijančiojo plieno, grūdintas ir atleistas. Supakuota plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tikslumas:

DIN 875 / 1 – kampo tolerancija, pvz. dydžiui 100×70 = 0,015 mm.

Techninis aprašymas

Status kampas	0,018 mm
Kojelės skerspjūvis	30×6 mm
Kojelės ilgis	150×100 mm
Kalibravimas	F1
Norma	DIN 875
Tikslumas	1

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Atraminis kampainis

Paslaugos

KalibravimasPlokščiasis, pastatomasis ir reguliuojamasis kampainis Maksimalus kojelės ilgis 300 mm	025000 300
DAkKS kalibravimasPlokšti, atraminiai ir aštriabriauniai kampainiai Maksimalus kojelės ilgis 750 mm	025010 750

Priedai

Medinė dėžė Kojelei, kurios ilgis 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------