



## Sriegio matavimo vielų rinkinys, Vielos Ø: 0,620mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	422490 0,620
GTIN	2050001063526
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Sriegio matavimo vielos grūdintos ir tiksliai šlifluotos, laikiklis matinis chromuotas. Atraminis žiedas tvirtinimo kiaurymėje užtikrina tikslų pritvirtinimą ant ašies ir galimybę judėti.

#### Paskirtis:

Išorinių sriegių Ø šoninių paviršių nustatymui pagal trijų vielų metodą, naudojant mikrometrą arba ilgio matavimo priedą.

#### Tiekimo sudėtis:

Kiekvieną rinkinį sudaro po vieną laikiklį su matavimo viela ir vieną laikiklį su dviem matavimo vielomis plastikinėje dėžutėje.

#### Pastaba:

**Užsakydami būtinai nurodykite matavimo ašies Ø** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Techninis aprašymas

Vielos Ø	0,62 mm
sriegio žingsniui P	1
Etalonas M pagal DIN 13, 1 lapas	6,346 mm
Sriegiams	M6

Leistina paklaida	±1 μm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L16
Produkto rūšis	Sriegių matavimo viela
suklio Ø	6,35 mm
suklio Ø	6,5 mm
suklio Ø	6,8 mm
suklio Ø	7,5 mm
suklio Ø	8 mm

## Paslaugos

KalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD	028900 GMD
DAkS kalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD	028910 GMD