

**Mitutoyo****Skaitmeninis mikrometras su diskiniiais matavimo paviršiais, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421660 50-75
GTIN	4946368507736
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

**Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė.** Paplonintos, tiksliai šlifautos kietlydinio matavimo plokštumos, mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifutas. Fiksavimas varžtu. Matavimo jėga naudojant terkšlę 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu. 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445.

**Techninis aprašymas**

Matavimo plokštumų lygiagretumas	6 µm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Kalibravimas	B2
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos

Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50