



Sriegio matavimo vielų rinkinys, Vielos Ø: 1,100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Sriegio matavimo vielos grūdintos ir tiksliai šlifluotos, laikiklis matinis chromuotas. Atraminis žiedas tvirtinimo kiaurymėje užtikrina tikslų pritvirtinimą ant ašies ir galimybę judėti.

Paskirtis:

Išorinių sriegių Ø šoninių paviršių nustatymui pagal trijų vielų metodą, naudojant mikrometrą arba ilgio matavimo priedą.

Tiekimo sudėtis:

Kiekvieną rinkinį sudaro po vieną laikiklį su matavimo viela ir vieną laikiklį su dviem matavimo vielomis plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Užsakydami būtinai nurodykite matavimo ašies Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Techninis aprašymas

Etalonas M pagal DIN 13, 1 lapas	12,650 mm
sriegio žingsniui P	1,75
Vielos Ø	1,1 mm
Sriegiams	M12

Leistina paklaida	±1 µm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	L16
Produkto rūšis	Sriegių matavimo viela
suklio Ø	6,35 mm
suklio Ø	6,5 mm
suklio Ø	6,8 mm
suklio Ø	7,5 mm
suklio Ø	8 mm

Paslaugos

KalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD	028900 GMD
DAkS kalibravimasSriegių matavimo viela Tipas GMD	028910 GMD