

**Bazavimo kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375365 12
GTIN	4020772071561
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

**Paskirtis:**

**Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius.** Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti **ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.**

**Apdirbama medžiaga:**

Plienas C 15, įzotintos.

**Tikslumas:**

**Matmuo b = tolerancija h6.**

**Pastaba:**

**Dyd. 20** žr. Nr. 375370.

**Techninis aprašymas**

Staklių griovelio dydis b <sub>1</sub>	12 mm
Ilgis	22 mm
Įtaiso griovelio dydis b <sub>2</sub>	20 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912	M6×10

Aukštis H	10 mm
Tipas	6322A
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė