

**Veržlė, Sriegis: M12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375385 M12 |
| GTIN | 4020772082345 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas**Modelis:**

Šešiabriaunė veržlė (= 1,5 d aukščio) su vienu plokščiu galu, tvirtinimui su atramine poveržle Nr. 375340 ir vienu užapvalintu galu tvirtinimui su poveržlėmis Nr. 375355 D arba Nr. 375360 G.

Standartas:

DIN 6330 B

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------|
| Riebokšlio aukštis | 4 mm |
| Bendras ilgis | 18 mm |
| Kampo dydis e | 20,03 mm |
| Rakto dydis SW | 18 mm |
| Riebokšlio Ø | 25 mm |
| Sriegis | M12 |

| | |
|----------------|--------|
| Tipas | 6330B |
| Produkto rūšis | Veržlė |