

**ARIANA****Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: FL27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084400 FL27
GTIN	4037728112025
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis Ø 17 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

2 plokštieji purkštukai 27 mm pločio

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------