



Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis, Matavimo ribos: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra kalibrinis žiedas reguliavimui.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	12 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B4
Kalibravimas	L7

Produkto rūšis	Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis
----------------	--

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022360 50
DAkS kalibravimas Reguliavimo žiedas Maksimalus Ø 200 mm	028470 200
Kalibravimas Reguliavimo žiedas Maksimalus Ø 50 mm	028400 50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40