

**Mitutoyo****Mikrometrinis gylmatis, Matavimo ribos: 0-300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	425200 0-300
GTIN	4946368016771
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

**Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos.** Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Tiltelis iš grūdinto įrankių plieno su šlifluotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

**Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo adatomis.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo adatos Ø	4 mm
Matavimo adatų kiekis	12

Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S15
Produkto rūšis	Mikrometrinis gylmatis

### Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių gylmačių rinkinys Matavimo ribos 0-300 mm	020780 0-300
----------------------------------------------------------------------	--------------