



Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: AGV13-125X



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm. Kompaktiškas, galingas kampinis šlifuoκlis plokščia metaline reduktoriaus galva giliems pjūviams.

- Tinklo laidas 4 m.
- Fiksuojamas suklys greitam diskų pakeitimui.
- Greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.
- Pakartotinio paleidimo blokatorius.

Kampinis šlifuoκlis 1250 W / 125 mm, **trumpas**, su švelniu paleidimu, apsauga nuo perkrovos, **apsaugos nuo atatrakos funkcija** ir dideliu **išjungimo jungikliu**. Diskus galima pakeisti nenaudojant jokių įrankių, naudojantis integruota **FIXTEC** greitojo keitimo sistema. Antivibracinė rankena (AVS).

Tiekimo sudėtis:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifuoκliai su fiksuojamu jungikliu.

Techninis aprašymas

Ypatybė	M14, FIXTEC
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Saugos jungiklis	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip

Naudojama galia	1250 W
Kickbackstop	taip
Gamintojo pavadinimas	AGV13-125XSPDE/automatinis išjungiklis dirbančiojo mirties ar nelaimės atveju
maksimali vibracija pagal EN	7,8 m/s ²
Svoris	2,3 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT
Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC