

**TWINNUT veržlė, Sriegis: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

375392 M12

GTIN

4020772382285

Produktų klasė

35A

Aprašymas**Modelis:**

Prasiskiriančioji veržlė naudojama, kai reikia greitai montuoti. Užveržimo jėga tokia pat, kaip standartinės veržlės, kurios stiprumo klasė 10.

Veržlė **su** atramine briauna.

Privalumai:

Greitai įveikiami ilgi, užrūdiję, iki 20° kampu sulinkę ir kitaip sugadinti srieginiai strypai.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis

16 mm

Sriegis

M12

Tipas

6333S

Produkto rūšis

Veržlė