

**TWINNUT veržlė, Sriegis: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

375392 M20

GTIN

4020772381899

Produktų klasė

35A

**Aprašymas****Modelis:**

Prasiskiriančioji veržlė naudojama, kai reikia greitai montuoti. Užveržimo jėga tokia pat, kaip standartinės veržlės, kurios stiprumo klasė 10.

Veržlė **su** atramine briauna.

**Privalumai:**

Greitai įveikiami ilgi, užrūdiję, iki 20° kampu sulinkę ir kitaip sugadinti srieginiai strypai.

**Techninis aprašymas**

Sriegis

M20

Bendras aukštis

26 mm

Tipas

6333S

Produkto rūšis

Veržlė