

**TWINNUT veržlė, Sriegis: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375391 M8
GTIN	4020772381783
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prasiskiriančioji veržlė naudojama, kai reikia greitai montuoti. Užveržimo jėga tokia pat, kaip standartinės veržlės, kurios stiprumo klasė 10.

Veržlė **be** atramine briauna.

Privalumai:

Greitai įveikiami ilgi, užrūdiję, iki 20° kampu sulinkę ir kitaip sugadinti srieginiai strypai.

Bendras aukštis: 8 mm

Techninis aprašymas

Bendras aukštis	8 mm
Tipas	6333S
Produkto rūšis	Veržlė