

**TWINNUT veržlė, Sriegis: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

375391 M10

GTIN

4020772381790

Produktų klasė

35A

**Aprašymas****Modelis:**

Prasiskiriančioji veržlė naudojama, kai reikia greitai montuoti. Užveržimo jėga tokia pat, kaip standartinės veržlės, kurios stiprumo klasė 10.

Veržlė **be** atramine briauna.

**Privalumai:**

Greitai įveikiami ilgi, užrūdiję, iki 20° kampu sulinkę ir kitaip sugadinti srieginiai strypai.

Bendras aukštis: 10 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis

10 mm

Sriegis

M10

Tipas

6333S

Produkto rūšis

Veržlė