



Užveržimo varžtų rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis: 12/ M12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Visos dalys iš termiškai pagerinto plieno, Tvirtumas 8.8 arba 10. Sudėta į tvirtą medinę dėžę su pakeliamu dangčiu.

Tiekimo sudėtis:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt./80 mm; 4 vnt./125 mm; 2 vnt./50 mm

Kaištiniai varžtai Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt. / 63 mm; 4 vnt. / 100 mm; 4 vnt. / 200 mm

Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 vnt.

Prailginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.

Atraminės poveržlės Nr. 375340 DIN 6340: 4 vnt.

Sferinės poveržlės ir poveržlės su kūgine nuožula Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 vnt.

Techninis aprašymas

T griovelio nominalus dydis	12 mm
Medinės dėžės aukštis	36 mm
Medinės dėžės ilgis	278 mm
Sriegis	M12

Medinės dėžės plotis	234 mm
Tipas	6520
Produkto rūšis	Užveržimo varžtas