



Galandimo mašina su dviem diskais ECO, 230 V, Tipas: W150



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077502 W150
GTIN	2050001694607
Produktų klasė	03S

Aprašymas

Modelis:

Vienfazės kintamosios srovės šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais, **tyliai veikiančiu, techninės priežiūros nereikalaujančiu varikliu. Didelių matmenų akių apsaugos skydai** užtikrina naudotojo saugumą. Ruošinio pritivirtinimą galima **reguliuoti be įrankių.**

Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo netyčinio mašinos paleidimo po elektros dingimo.

Tiekimo sudėtis:

Su galandimo diskais, korundas NK36 ir NK60.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

Tinkami stovai Nr. 077513 dyd. DS04 su pritaikymo plokšte Nr. 077515 dyd. ECO.

Naudojama galia: 520 W

maksimalus sūkių skaičius: 2900 min⁻¹

Šlifavimo disko Ø D: 150 mm

šlifavimo disko plotis T: 20 - 25 mm

šlifavimo disko kiaurymės Ø H: 32 mm

Svoris: 16 kg

Techninis aprašymas

Svoris	16 kg
Gamintojo pavadinimas	W150

maksimalus sūkių skaičius	2900 min ⁻¹
Naudojama galia	520 W
šlifavimo disko plotis T	20 - 25 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	32 mm
Šlifavimo disko Ø D	150 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais

Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596200 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596100 C800
Pritaikymo plokštelė, skirta ECO-DS04 Tinka ECO	077515 ECO
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596200 EK60
Mašinų stovai Tinka mašinai DS04	077513 DS04
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596100 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596200 C800
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596100 SC80
Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas ECO	077509 ECO
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596200 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596200 NK60