



## Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376500 3
GTIN	4020772007768
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

#### Paskirtis:

**Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje** arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių f	32,5 mm
Prispaudimo jėga P1	1200 N
Atstumas tarp kiaurymių e	20 mm
visas ilgis	112 mm

visas aukštis	186 mm
Kiaurymės Ø d	7,5 mm
Prispaudimo varžtas	M8×45 mm
Prispaudimo jėga P2	2500 N
Tipas	6800J
Prispaudimo aukštis H	33 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai