

**TWINNUT veržlė, Sriegis: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

375391 M20

GTIN

4020772381820

Produktų klasė

35A

Aprašymas**Modelis:**

Prasiskiriančioji veržlė naudojama, kai reikia greitai montuoti. Užveržimo jėga tokia pat, kaip standartinės veržlės, kurios stiprumo klasė 10.

Veržlė **be** atramine briauna.

Privalumai:

Greitai įveikiami ilgi, užrūdiję, iki 20° kampu sulinkę ir kitaip sugadinti srieginiai strypai.

Bendras aukštis: 20 mm

Techninis aprašymas

Sriegis

M20

Bendras aukštis

20 mm

Tipas

6333S

Produkto rūšis

Veržlė