

 Mahr**Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas.
Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti. Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100–125 mm su šilumos izoliacija ir reguliatoriumi.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Sraigto Ø	8 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	6 µm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B10
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis Maksimalios
matavimo ribos 200 mm

022440 200

DAkkS kalibravimas Mikrometrinis vidmatis maksimalios
matavimo ribos 200 mm

022450 200