


CNMG 120408, Rūšis: PV720

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	PV720
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	PG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui