

**WNMG 080408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui