

**DCMT 11T308, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PV720
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui