

**DCMT 070204, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	GK
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui