

**DC. T 11T304, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui