

Užspaudimo lūpos su kryžminiais grioveliais grūdintasis plienas, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360525 125
GTIN	4250364402934
Produktų klasė	31F

Aprašymas

Paskirtis:

Minkštų medžiagų užspaudimui.

Pastaba:

Laikiklis Click pakopinėms juostoms Nr. 361950; 361960; 361970.

Žiaunų plotis b: 125,6 mm

Žiaunų aukštis h: 40,1 mm

Žiaunų ilgis l: 12 mm

atitinka spalvinį žymėjimą: Titan

atitinka spalvinį žymėjimą: LC-GARANT

atitinka spalvinį žymėjimą: Basic

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	12 mm
tipui	125
Žiaunų plotis b	125,6 mm
Žiaunų aukštis h	40,1 mm

atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
atitinka spalvinį žymėjimą	TC
atitinka spalvinį žymėjimą	LC
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos