



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-MICRO HITE + M su varikliu su valdymo skydeliu, Tipas: M900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445290 M900
GTIN	7630041129977
Produktų klasė	45B

Aprašymas

Modelis:

Motorizuotas skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2 D koordinacių sistemose.

- **Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku. Patentuota opto- μ skalės sistema;**
- **Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno;**
- **Itin tikslus atkartojimas dėl automatinio krašto atpažinimo;**
- **Prijungiama oro pagalvė;**
- **Labai patogiu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.**
- **Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.**

Programinė įranga / matavimo funkcijos

- **Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..**
- **Integruotas skaičiuotuvas.**
- **Paprastas matavimo protokolų kūrimas.**

- Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojančioms programoms.
- Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.

Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
- Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
- Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.

Detalus aprašymas:

Motorizuotas skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinatinių sistemose.

- Didėjimo tvarka padalomis suskirstyta stiklinė liniuotė su atskaitos tašku;
- Patentuota opto- μ skalės sistema;
- Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.

Programinė įranga / matavimo funkcijos

- Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei įprasti 2D matavimai ir t.t..

Hibridinis valdymo skydelis

- Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.

Privalumai:

Visų matavimų vaizdinė informacija LED triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis su liestuku ir matavimo rutuliu \varnothing 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, ličio jonų akumuliatorius Nr. 445443 dyd. AKKU, maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), kabelis. **SCS kalibravimo pažyma.**

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; popierius spausdintuvui Nr. 445294, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct 498925, belaidis siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921 dyd. BT, programinė įranga Stat-Express Nr. 498926. Apsauginis gaubtas nuo dulkių. Daug specialių priedų (pvz., statmenumo matavimui) galima užsisakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Stataus kampo nuokrypis (priekyje)

11 μ m

Svoris

45 kg

Kiaurymės matavimo atkartojamumas	≤1 μm
Matavimo jėga	1,6±0,25 N
Matavimo ribos (diapazonas)	900 mm
Matavimo ribos	0 - 1075 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	1,8 + 2L / 1000 μm
Matavimo galvos pastūma	variklinis
Plokštumos matavimo atkartojamumas	≤0,5 μm
Kalibravimas	E2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas.
Produkto rūšis	Aukštimate

Paslaugos

DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024010 1000
KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024000 1000

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Termopopierius, skirtas USB spausdintuvui	445294
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
USB spausdintuvas skirta MICRO HITE	445293
Akumulatoriai Tipas AKKU	445443 AKKU
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH