

**Mahr****Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 50-70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija.** Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. **Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti.** Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100–125 mm su šilumos izoliacija ir regulatoriumi.

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno Ø	12,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 70 mm
Sraigto Ø	7 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	5 µm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	B10
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

---

**Paslaugos**

Kalibravimas Mikrometrinis vidmatis Maksimalios  
matavimo ribos 100 mm

022440 100

DAkkS kalibravimas Mikrometrinis vidmatis maksimalios  
matavimo ribos 200 mm

022450 200