

## Ruošinio atrama, Tipas: 150



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	360430 150
GTIN	2050001073303
Produktų klasė	38F

### Aprašymas

#### Modelis:

**5 ašimis be pakopų** pasukama 360°.

- **Tolygus ir greitas reguliavimas.**
- **M8 varžtas T formos veržlei arba tiesioginiam tvirtinimui.**

#### Paskirtis:

Naudojimui frezavimo ir gręžimo staklėse.

#### Apdirbama medžiaga:

Anoduotas aliuminis.

#### Priedai pasirinktinai:

T griovelių sprausdukai su M8 žr. Nr. 370520 dyd. 12 – 18.

Naud. aukštis N: 145 mm

S atstumas tarp ašių A: 80 mm

Naud. aukštis N: 145 mm

Bendras aukštis: 210 mm

S atstumas tarp ašių A: 80 mm

atitinka spalvinį žymėjimą: Titan

atitinka spalvinį žymėjimą: Titan 2

atitinka spalvinį žymėjimą: TC

### Techninis aprašymas

Bendras aukštis	210 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	TC
atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
atitinka spalvinį žymėjimą	LC
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Svoris	0,65 kg
Naud. aukštis N	145 mm
S atstumas tarp ašių A	80 mm
Produkto rūšis	Ruošinio atrama

## Priedai

Atsarginė rankena Tipas GRIFF

360431 GRIFF