



Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376510 3
GTIN	4020772007829
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

visas ilgis	112 mm
Kiaurymės Ø d	7,5 mm
visas aukštis	200 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	20 mm

Prispaudimo varžtas	M8×45 mm
Prispaudimo jėga P1	1200 N
Prispaudimo jėga P2	2500 N
Tipas	6802J
Prispaudimo aukštis H	41 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai