



## Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376505 1
GTIN	4020772008888
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškremtantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

#### Paskirtis:

**Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje** arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

### Techninis aprašymas

visas aukštis	98 mm
Kiaurymės Ø d	4,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	22,5-26 mm
visas ilgis	61 mm

Prispaudimo varžtas	M5×30 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	16 mm
Prispaudimo jėga P2	1100 N
Prispaudimo jėga P1	600 N
Tipas	6800NIJ
Prispaudimo aukštis H	19 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai