



Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376510 4
GTIN	4020772007843
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	3000 N
visas ilgis	141 mm
Prispaudimo jėga P1	1700 N
visas aukštis	244 mm

Prispaudimo varžtas	M8×65 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	32 mm
Kiaurymės Ø d	8,6 mm
Tipas	6802J
Prispaudimo aukštis H	55,5 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai