

Garant**Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460095 125
GTIN	4045197444288
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifiluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš **nerūdijančio** plieno. **Matavimo briaunos – matinės.**

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo $\pm 15^\circ$ link simetrijos plokštumos.

Techninis aprašymas

Ilgis	125 mm
Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,003 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius	neakinantis, matinis
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

Paslaugos

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 200 mm

026000 200

DAkKS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 500 mm

026010 500