

**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 1, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460400 2000
GTIN	4045197206718
Produktų klasė	42G

**Aprašymas****Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifotos. Forma B, su 2 išpjovomis nešimui ir lakuota vidurine dalimi.

**Paskirtis:**

Kontrolei ir tiksliems darbams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su gamykliniu patikros protokolu.

**Pastaba:**

**Modelis iš nerūdijančio plieno** pristatomas tiesiai iš gamintojo. Atkreipkite dėmesį, kad **šiems dydžiams** taikomos papildomos pristatymo sąlygos.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvio plotis $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Ilgis	2000 mm
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija	0,037 mm
Skerspjūvio aukštis $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Forma	I formos skerspjūvis
Forma	B
Norma	DIN 874
Tikslumas	1
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 1

Medžiaga	Specialusis plienas
Kalibravimas	F7
Produkto rūšis	Plokščioji liniuotė

**Paslaugos**

KalibravimasPlokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 2000 mm	026080 2000
--	-------------