



Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris

376760 5

GTIN

4020772092641

Produktų klasė

35A

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiaja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.
- Grūdinti kaiščiai, techninės priežiūros nereikalaujančios įvorės.
- Didelė užspaudimo jėga.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, juodintas.

Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

Techninis aprašymas

Korpuso plotis n

58 mm

Prispaudimo aukštis h iki varžto centro

18 mm

Atstumas tarp kiaurymių m	41 mm
Atstumas tarp kiaurymių g	41 mm
Kiaurymės Ø d	8,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių l	35 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	12000 N
Korpuso ilgis f	137 mm
Prispaudimo varžtas	M10×50 mm
Atstumas tarp kiaurymių k	8 mm
Svoris	1,65 kg
Prispaudiklio eiga	50 mm
Bendras aukštis H	210 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Tipas	6842PL
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas