



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461400 500
GTIN	2050001063748
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančiojo** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos giliai įgraviruotos lazeriu, **tikslios**. Paviršius matinis. Ypač tvirta ir patvari. **Kiekvienas vienetą patikrintas ir pažymėtas identifikaciniu numeriu.**

Techninis aprašymas

Skerspjūvio storis	1 mm
Ilgis	500 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Kalibravimas	F10
Leistina paklaida	0,1 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

