

**Juodinta liniuotė dėkle, Ilgis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460100 100
GTIN	4045197206510
Produktų klasė	42G

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš specialaus pagerintos kokybės plieno, abi matavimo briaunos juodintos (matinės).

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo $\pm 15^\circ$ link simetrijos plokštumos.

Techninis aprašymas

Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,002 mm
Ilgis	100 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	sendintas specialus plienas
Nuožulos paviršius	Juodintas (neakinantis)
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

Paslaugos

026000 200

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 200 mm

DAkKS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 500 mm

026010 500