

**Juodinta liniuotė dėkle, Ilgis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460100 125
GTIN	4045197206527
Produktų klasė	42G

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifiluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš specialaus pagerintos kokybės plieno, abi matavimo briaunos juodintos (matinės).

**Pastaba:**

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo  $\pm 15^\circ$  link simetrijos plokštumos.

**Techninis aprašymas**

Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,003 mm
Ilgis	125 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	sendintas specialus plienas
Nuožulos paviršius	Juodintas (neakinantis)
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

**Paslaugos**

026010 500

DAkS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus  
ilgis 500 mm

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 200  
mm

026000 200