

HOLEX**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 2, Ilgis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460500 3000
GTIN	4045197206770
Produktų klasė	42G

Aprašymas**Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančio plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo. Atkreipkite dėmesį, kad **šiems dydžiams** taikomos papildomos pristatymo sąlygos.

Techninis aprašymas

Skerspjūvio aukštis $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Forma	stačiakampis skerspjūvis
Forma	A
Ilgis	3000 mm
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija	0,083 mm
Skerspjūvio plotis $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Norma	DIN 874
Tikslumas	2
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 2
Medžiaga	Specialusis plienas
Kalibravimas	F7

Produkto rūšis

Plokščioji liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Plokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 3000 mm

026080 3000