



## Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376700 3
GTIN	4020772008550
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.

- **Nauja rankena suteikia kompaktiškumo.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena, nes daugiau vietos delnui.**

#### Paskirtis:

- **Tvirtinamas prie skardinės sienelės.**
- **Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.**

#### Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

#### Pastaba:

- **Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.**

### Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	2500 N
Prispaudimo varžtas	M8×35 mm
Prispaudiklio eiga	40 mm

Tvirtinimo sriegis	M 20×1,5 mm
Bendras aukštis H	123 mm
Bendras ilgis L	258 mm
Tipas	6844J
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

---

## Priedai

Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376730 2
Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376730 3
Kampinė atrama, stabili Tipas 5	376730 5