



## Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė, Ilgis: 500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	461600 500
GTIN	4045197234803
Produktų klasė	42G

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš **nerūdijančio** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos išdegtos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Ilgis	500 mm
Skerspjūvio storis	1 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Kalibravimas	F10
Leistina paklaida	0,4 mm
Norma	EG II
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

### Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------