



## Svirtinis užraktas vertikalus, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

376820 2

GTIN

4020772008642

Produktų klasė

35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Komplekte su gaudikliu.

#### Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

#### Pastaba:

- Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

### Techninis aprašymas

Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	5 - 28 mm
Kiaurymės Ø d	5,2 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	1600 N
Atstumas tarp kiaurymių f	19,5 - 23,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	13 mm
Prispaudimo aukštis h	12 mm
Bendras aukštis H	47 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Tipas	6848VJ
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas