



## Svirtinis užraktas vertikalus, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

376820 3

GTIN

4020772008659

Produktų klasė

35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Komplekte su gaudikliu.

#### Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

#### Pastaba:

- Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø d	6,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	24,5 - 32 mm
Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	6,5 - 36 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	19 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	3200 N
Prispaudimo aukštis h	19 mm
Bendras aukštis H	70 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Tipas	6848VJ
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas