

**Lūpa 64 mm, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361222 125
GTIN	4250364400749
Produktų klasė	34A

Aprašymas**Paskirtis:**

Mažų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui. Galima užspausti neapdirbtus ruošinius 2 reguliuojamų atraminių galvučių pagalba. Lygios užspaudimo plokštumos apdirbtų detalių užspaudimui.

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos S2	66 – 138 / – mm
Žiaunų plotis b	96 mm
Plotis b ₁	64 mm
Užspaudimo ribos S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Žiaunų aukštis h	45 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
Atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
n ₁	37 mm

Aukštis h ₂	14 mm
Žiaunų ilgis l	79 mm
tipui	125
Užspaudimo ribos S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai