

 Mahr

## Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 20-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime sus centruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm **tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	218 mm
Matmuo a	0 mm
Standartinis matavimo gylis	68 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

**Paslaugos**DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios  
matavimo ribos 50 mm

022500 50

**Priedai**Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  23 mm

484030 23