



## Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 90



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361420 90
GTIN	4250364401104
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

Fiksuotos žiaunos.

Dyd. 90, 125 ir 160 su **greitojo keitimo sistema**, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Sriegis M10 HD lūpų tvirtinimui, kai dydis 125 ir 160.

#### Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitojo keitimo sistema.

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

#### Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

#### Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

#### Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.

### Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis l	67 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	16 mm

tipai	90
Žiaunų plotis b	89,5 mm
Žiaunų aukštis h	34 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Ilgis l <sub>1</sub>	32 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai