



## Aukštos užspaudimo lūpos, Tipui: FIX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361361 FIX
GTIN	4250364402392
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

**Modelis:**

Tikslumas dėl pagerinto užspaudimo. Tvirtumą užtikrina forminė jungtis.

**Paskirtis:**

Ruošinio apdirbimui iš 5 pusių. Patogesnis įrankio priėjimas prie apdirbamo ruošinio.

**Tinka:**

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvui Nr. 361302; 361304.

**Pastaba:**

Skirta tik „Titan2“.

Naudojamos tik kartu su užspaudimo elementų rinkiniu Nr. 361365!

Žiaunų ilgis: 103 mm

Žiaunų plotis: 116 mm

Žiaunų aukštis: 97,5 mm

atitinka spalvinį žymėjimą: Titan 2

### Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis	103 mm
Žiaunų plotis	116 mm
Žiaunų aukštis	97,5 mm

atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
tipui	FIX
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos

---

## Priedai

Užspaudimo elementas	361362
Apsukama užspaudimo plokštelė	361364
Atraminė plokštelė Aukštis h 70 mm	361363 70
Atraminė plokštelė Aukštis h 85 mm	361363 85
Atraminė plokštelė Aukštis h 90 mm	361363 90