



Pasisukanti užspaudimo lūpa paslanki, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361660 125
GTIN	4250364400916
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos; viena pusė rantiyta.

Paskirtis:

- Nelygių ruošinių užspaudimui.
- Atraminių plokštelių tvirtinimui Nr. 361950; 361960; 361970.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	124,4 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Žiaunų ilgis l	84 mm
tipui	125
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai