



Vakuuminis siurblys, Tipas: VP2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminiai siurbLIAI (**tik sausam apdirbimui**).

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 271 mm

Plotis: 258 mm

Aukštis: 296 mm

Siurbimo našumas: 10 m³/h

Variklio įtampa: 230 V

Variklio galia: 0,4 kW

Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
Variklio galia	0,4 kW
Ilgis	271 mm

Aukštis	296 mm
Siurbimo našumas	10 m ³ /h
Plotis	258 mm
Variklio įtampa	230 V
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius