



Aukšta užspaudimo lūpa paslanki, Tipui: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361600 90
GTIN	4250364400862
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos.

Paskirtis:

- Turimų arba pačių pasigamintų lūpų tvirtinimui.
- HD lūpų Nr. 362390 - 362600 tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais.

Žiaunų plotis b: 90 mm

Žiaunų aukštis h: 46 mm

Aukštis h₁: 16 mm

Žiaunų ilgis l: 60 mm

Ilgis l₁: 30 mm

atitinka spalvinį žymėjimą: LC

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	90 mm
-----------------	-------

Žiaunų ilgis l	60 mm
Ilgis l ₁	30 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	LC
atitinka spalvinį žymėjimą	TC
atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
tipui	90
Aukštis h ₁	16 mm
Žiaunų aukštis h	46 mm
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos