

**Balta plieninė ruletė korpuse, Juostos ilgis: 20m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462900 20
GTIN	4007368074632
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

**Korpusas:** patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

**Rėmas:** lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

**Juosta:** patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžia nuo lūžinėjimo.

**Balta plieninė ruletė.** Grūdinta juosta, su fosfatine danga, saugančia nuo rūdžių bei nedylančia sintetinės dervos danga. Gerai įskaitoma. Su ištisine mm skale.

**Pastaba:**

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Kapsulės plotis	115 mm
Kapsulės ilgis	138 mm
Juostos plotis	13 mm

Kapsulės aukštis	32 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	20 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------